


6. a)




Turn refill adjuster dial (D) counter clockwise to fully closed.

Tournez le cadran de réglage de recharge (D) vers la gauche pour fermer complêtement.

Gire el cuadrante de ajustador de recarga (D) hacia la izquierda para cerrar completamente.

b)



Locate adjuster key setting from Fit Chart below and place on ledge (L) as shown. Adjust amount of refill water by turning adjuster dial (D) clockwise until it contacts adjuster key.

Vérifiez la configuration de la clé de réglage à l'étape Fit Chart et placez-la sur le rebord (L) tel qu'il est illustré. Réglez le débit du remplissage en tournant le cadran de réglage (D) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la clé de réglage.

Ubique la configuración de la llave del regulador en Fit Chart y coloque en el borde (L) como se muestra. Ajuste la cantidad de agua de llenado girando el selector del ajustador (D) en dirección de las manecillas del reloj hasta que toque la llave del ajustador.


1	12%
2	20%
3	22.5%
4	25%
5	30%
6	32.5%
7	35%
8	37.5%

Fit Chart

MODEL #	KEY SETTING	MODEL #	KEY SETTING	MODEL #	KEY SETTING
CST654MF, ST412M, ST413M, ST416M, ST464M	1	CST604CEF(G)(R), CST604CUF(G) 1G type, CST614CEF(G), CST614CUF(G) 1G type, CST624CEF(G), CST626CEF(G), CST853S, CST854S(L)(B), ST743S(R)(B), ST744E, ST753S, ST754S, ST774S, ST784E, ST784S, ST794E, ST794S, ST804S	3	CST634CEF(G), CST644CEF(G), CST853, CST854, CST863, CST863E, CST864, CST864E, CST866, CST884, CST914, CST924F, ST755S	5
CST904	2		4	CST974CEF(G)	6
CST854E(L), CST853E, CST934EF, ST243E, ST423E, ST423S, ST424E, ST424S, ST453U, ST707S, ST743E(R)(B), ST743S(R)(B), ST744E, ST753S, ST754S, ST774S, ST784E, ST784S, ST794E, ST794S, ST804S	3			ST405M, ST406, ST703, ST706(R), ST723, ST733	close

7. a)






Water Supply Lines / Conduites d'alimentation en eau / Líneas de suministro de agua

Do not use sealant / tape. Hand-tighten only. Parts may be left over.


N'appliquez pas de scellant ni de ruban. Serrez à la main seulement. Il est possible qu'il reste des pièces.

No utilice sellador o cinta adhesiva. Apriétela sólo con las manos. Pueden sobrar piezas.

b)



c)



Turn on water supply.

Normal water flow from 3 areas.

Rétablissez l'alimentation en eau.

Abra el suministro de agua.

L'eau provient normalement de trois points.

Flujo de agua normal desde 3 áreas.

Alternative Refill Instructions (For toilets not listed above)

Autres instructions pour le réglage du remplissage (Pour les toilettes qui ne sont pas inscrites ci-dessus)


Instrucciones de ajuste de llenado alternativo (Para inodoros que no se mencionaron anteriormente)

a)



Turn refill adjuster dial (D) clockwise to open.

b)




Flush. Wait 2 minutes for bowl water to settle.

c)



Mark water level in bowl with pencil.

d)



less water
moins d'eau
menos agua


more water
plus d'eau
más agua

Flush Toilet

1) If bowl water level reaches pencil mark before tank is finished filling, turn dial counter-clockwise to reduce flow.

2) If bowl water level is below pencil mark once tank is done filling, turn dial clockwise to increase flow.

e)



Repeat d until bowl water level reaches pencil mark at the same time tank finishes filling.

Actionnez la chasse d'eau. 1) Si le niveau d'eau atteint la marque avant la fin du remplissage, tournez le cadran dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour réduire le débit. 2) Si le niveau d'eau n'a pas atteint la marque une fois le remplissage terminé, tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le débit.

Répétez l'étape d jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne la marque une fois le remplissage terminé.

Descargue el inodoro. 1) Si el nivel del agua en la taza llega a la marca de lápiz antes de que se llene el tanque, gire el selector del ajustador de llenado en dirección contraria a las manecillas del reloj para reducir el flujo. 2) Si el nivel del agua en la taza no llega a la marca de lápiz una vez llenado el tanque, gire el selector del ajustador de llenado en dirección de las manecillas del reloj para aumentar el flujo.


Repita el paso d hasta que el nivel del agua de la taza alcance la marca de lápiz en el mismo momento en que el tanque termine de llenarse.

Complete servicing instructions located at www.korky.com/troubleshooting.html or 1-800-528-3553

Pour des instructions complètes quant à l'entretien, consultez le www.korky.com/troubleshooting.html ou composez le 1 800 528-3553.

Las instrucciones de mantenimiento completas se encuentran en www.korky.com/troubleshooting.html o puede llamar al 1-800-528-3553

Optional: for plumber & property manager use only



tabs hidden

languettes dissimulées

lengüetas ocultas

After valve is locked (see step 3c), insert tamper proof accessory (T) to prevent tenant/guest tampering.

Facultatif : Pour les plombiers et les gérants d'immeubles seulement. La soupape ce qu'elle se verrouille (consultez l'étape 3c). Insérez l'accessoire inviolable (T) afin de prévenir les manipulations non autorisées.

Opcional: Solo para ser usado por un administrador de propiedades y un plomero. La válvula en la posición bloqueada (consulte el paso 3c). Coloque el accesorio a prueba de forcejeos (T) para evitar la manipulación de un inquilino/invitado.

Summary of Limited Warranty and Disclaimer of Warranties

Lavelle Industries, Inc. ("Seller") warrants solely to the original purchaser ("Buyer") of this **Korky® fits TOTO® Toilet Fill Valve ("Product")** that the Product will be free from material defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of 5 years from the date of purchase. There is **NO WARRANTY** in cases of: negligence; abuse; abnormal usage; misuse; accidents; normal wear and tear; failure to follow Seller's instructions; improper installation (including, without limitation, **over-tightening of mounting nut**), storage or maintenance; or **exposure of the Product to in-tank drop-in cleaning products containing harsh chemicals**.

This is only a summary of the Limited Warranty and Disclaimer of Warranties. A complete copy of the Limited Warranty and Disclaimer of Warranties is available at www.korky.com. In addition, a hard copy is available upon request by contacting Customer Service at 665 McHenry Street, Burlington, WI 53105.

Résumé de la garantie limitée et de la clause de non-garantie

Lavelle Industries, Inc. (le « vendeur ») garantit à l'acheteur initial seulement (l'« acheteur ») que cette soupape de remplissage Korky® fits TOTO® pour toilette est exempte de défauts de matériaux et de fabrication, dans des conditions d'utilisation normales, pendant une période de cinq ans à partir de la date d'achat. AUCUNE GARANTIE n'est consentie pour les raisons suivantes : la négligence, un usage abusif, anormal ou inapproprié, un accident, l'usure normale, le non-respect des instructions du vendeur, une installation inadéquate (y compris, sans toutefois s'y limiter, le serrage excessif de l'écrou de montage), l'entreposage ou l'entretien, ou bien si le produit entre en contact avec les produits de nettoyage à placer dans le réservoir qui contiennent des produits chimiques forts.

Le texte susmentionné n'est qu'un résumé de la garantie limitée et de la clause de non-garantie. Pour obtenir la version complète de la garantie limitée et de la clause de non-garantie, visitez le www.korky.com. Vous pouvez également vous procurer une copie papier en écrivant au service à la clientèle à l'adresse suivante : 665 McHenry Street, Burlington, WI 53105, États-Unis.

Resumen de la Garantía limitada y de la Exención de garantías.

Lavelle Industries, Inc. ("Vendedor"), garantiza únicamente al comprador original ("Comprador") de la válvula de llenado para inodoro Korky® fits TOTO® ("Producto") que el Producto no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra, bajo utilización y mantenimiento normales durante un período de 5 años a partir de la fecha de compra. NO existe GARANTIA en caso de: negligencia; abuso; uso anormal, uso incorrecto; accidentes; desgaste normal; no seguir las instrucciones del Vendedor; almacenamiento, mantenimiento e instalación (incluidas, entre otras, el ajuste excesivo de la tuerca de montaje) inadecuadas; o exposición del Producto a limpiadores que se colocan en el tanque y que contienen sustancias químicas abrasivas. Le texto susmentionné n'est qu'un résumé de la garantie limitée et de la clause de non-garantie.

Esto es solamente un resumen de la Garantía limitada y la Exención de garantías. Una copia completa de la Garantía limitada y la Exención de garantías está disponible en www.korky.com/warranty. Además, existe una copia en papel disponible a pedido mediante el Servicio al cliente en 665 McHenry Street, Burlington, WI 53105.

TOTO® is a registered trademark of TOTO USA, Inc. / TOTO® est une marque déposée de TOTO USA, Inc. / TOTO® es una marca registrada de TOTO USA, Inc.